

**3M****Bandă adezivă PVC, Culoarea: WHITE****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 083636 WHITE  |
| GTIN               | 2050001661432 |
| Clasa articolului  | 08M           |

**Descriere****Execuție:**

**3M™ 764i** poate fi folosită pentru domenii de aplicație necritice, cum ar fi de pildă marcajul culorilor și legarea. Este rezistentă la coroziune, flexibilă, rezistentă la abraziune, ușor de aplicat și rezistentă la umezeală.

Benzile 3M™ colorate și de marcarea pe podea sunt perfecte în domeniul întreținerii clădirilor și pentru îmbunătățirea siguranței instalațiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acțiunea agenților atmosferici, precum și la majoritatea substanțelor chimice. Ușor de prelucrat, foarte flexibilă chiar și pe suprafețe denivelate.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

**Descriere tehnică**

|          |       |
|----------|-------|
| Culoarea | alb   |
| Lungime  | 33 m  |
| Lățime   | 50 mm |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Denumirea producătorului            | 764i                    |
| Grosime                             | 0,125 mm                |
| Tip de bandă adezivă                | unilateral              |
| Capacitate de întindere             | 180 %                   |
| Adeziv                              | Cauciuc natural         |
| Valabilitate de la data producției  | 12 lună                 |
| Material de suport                  | Folie PVC               |
| Rezistent la temperaturi de până la | 29 °C                   |
| Temperatură de depozitare           | 20 - 23 °C              |
| Particularitate                     | moale și catifelat      |
| Particularitate                     | rezistență la coroziune |
| Particularitate                     | rezistență la umezeală  |
| Particularitate                     | rezistent la abraziune  |
| Cu căptușeală                       | nu                      |
| Rezistență la rupere                | 2,28 N/mm               |
| Forță de lipire pe oțel             | 0,21 N/mm               |
| Utilizare                           | Închidere               |
| Utilizare                           | Marcare                 |
| Utilizare                           | Legare                  |
| umiditate depozitare                | 50 - 60 %               |
| Tip produs                          | Bandă adezivă           |