

HOLEX**Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire, ER 25, Ø nominal de strângere d: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308962 3
GTIN	4045197645067
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Modele cu etanșare cu duze de pulverizare numai pentru Ø nominal.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	3 mm
Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	429 E
Ø exterior D	26 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică

