

**Bandă creponată de precizie, Lățime x lungime (mm×m): 30X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesakrepp® 4334 constă dintr-un suport foarte subțire de hârtie și cu rezistență la rupere. Permite o bună poziționare și se recomandă pentru utilizare în spațiu exterior până la 8 săptămâni precum și pentru **tehnicile de înaltă calitate de abraziune, de vopsire și lăcuire cu muchii precise la lăcuire și vopsire**. Se folosește pe diferite suprafețe, sensibile, cum ar fi sticla, aluminiul, HPVC și lemnul.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Lungime	50 m
Grosime	0,09 mm
Denumirea producătorului	tesakrepp® 4334
Lățime	30 mm
Culoarea	gălbui

Cu căptușeală	nu
Număr de benzi adezive	1
Adeziv	Acrilat
Rezistent la temperaturi de până la	120 °C
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Particularitate	inscripționabilă
Rezistență la rupere	0,3 N/mm
Material de suport	Hârtie
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
umiditate depozitare	50 - 70 %
Capacitate de întindere	4 %
Utilizare	Lucrări de acoperire
Forță de lipire pe oțel	0,19 N/mm
Tip de bandă adezivă	unilateral
Tip produs	Bandă adezivă