

**Garant****Conductă de răcire HSK, Pentru portscule cu fixare tip HSK: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	309880 100
GTIN	4045197273956
Clasa articolului	39Z

**Descriere****Execuție:**

Inel special O până la 120 bar, mobilitatea unghiului de la  $\pm 1^\circ$ , polizat, cu 2 inele de etanșare.

**Garnituri Viton® rezistente la lichid de răcire.**

- **Suprafață lustruită fin, călită și brunată.**
- **Două raze de trecere lustruite.**
- **Mobilitate deplină datorită a două garnituri inelare.**
- **Manșon filetat călit cu flancuri laminare, etanșate ale filetului.**

**Descriere:**

**Tuburi cu lichid de răcire HSK** – componentă mică cu efect mare! Pentru până la câteva mii de schimbări de scule pe zi este importantă existența unei interfețe curate și mai ales sigure între conducta pentru lichid de răcire și garnitura arborelui mașinii.

**Adaptat pentru:**

Portscule HSK.

**Descriere tehnică**

Filet M	M24×1,5
Lungimea totală L	43,5 mm
Ø D	16 mm
Recomandat pentru suportul	HSK 100
Presiune maximă	120 bar

Mobilitatea unghiului	±1 grad
Suprafețe tratate	lustruit
Tip produs	Conductă de răcire

---

## Accesorii

Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 100	309890 100
---	------------