

**Corp de bază cu Con Morse, Con Morse: 5****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 327520 5      |
| GTIN               | 4019208020099 |
| Clasa articolului  | 35R           |

**Descriere****Execuție:**

- **Unghi la vârf 60°, Ø de antrenare 8 – 80 mm.**
- **Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.**
- **Vârful poate fi corectat prin rectificare.**
- **Fără vârf de centrare, fără discuri de antrenare.**
- **La corpurile de bază Ref. 3 – 6 se potrivesc toate discurile de antrenare Cod 327600 – 327650 și vârfurile de centrare Cod 327660.**
- **Potrivit pentru rotație pe stânga și pe dreapta.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea în axul strungului.

**Notă:**

Contrapiesă pentru 321750 și 321770.

Ø maxim al corpului: 70 mm

Lungimea de la ax: 56,5 mm

Greutate: 2,8 kg

**Descriere tehnică**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Greutate            | 2,8 kg  |
| Ø maxim al corpului | 70 mm   |
| Lungimea de la ax   | 56,5 mm |
| Con Morse           | 5       |

Tip produs

Antrenor frontal