

HOLEX**Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire, ER 32, Ø nominal de strângere d: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309002 10
GTIN	4045197645272
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Modele cu etanșare cu duze de pulverizare numai pentru Ø nominal.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	10 mm
Suport	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	469 E
Ø exterior D	33 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip produs	Bucșă elastică

