

**3M****Bandă adezivă PVC, Culoarea: ORANGE****Date comandă**

Numărul de comandă	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**3M™ 764i** poate fi folosită pentru domenii de aplicație necritice, cum ar fi de pildă marcajul culorilor și legarea. Este rezistentă la coroziune, flexibilă, rezistentă la abraziune, ușor de aplicat și rezistentă la umezeală.

Benzile 3M™ colorate și de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreținerii clădirilor și pentru îmbunătățirea siguranței instalațiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acțiunea agenților atmosferici, precum și la majoritatea substanțelor chimice. Ușor de prelucrat, foarte flexibilă chiar și pe suprafețe denivelate.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

**Descriere tehnică**

Grosime	0,125 mm
Denumirea producătorului	764i
Lățime	50 mm

Lungime	33 m
Culoarea	portocaliu
Valabilitate de la data producției	12 lună
Capacitate de întindere	180 %
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	rezistență la coroziune
Particularitate	rezistent la abraziune
Material de suport	Folie PVC
Rezistent la temperaturi de până la	29 °C
Cu căptușeală	nu
Temperatură de depozitare	20 - 23 °C
Adeziv	Cauciuc natural
Tip de bandă adezivă	unilateral
Rezistență la rupere	2,28 N/mm
Forță de lipire pe oțel	0,21 N/mm
Utilizare	Închidere
Utilizare	Marcare
Utilizare	Legare
umiditate depozitare	50 - 60 %
Tip produs	Bandă adezivă