

**Inel pentru dorn portfreză, lat, Ø interior×grosime b1: 13X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309930 13X10
GTIN	4045197307101
Clasa articolului	37D

**Descriere****Execuție:**

2,0 – 60 mm în lățime. Din oțel de cementare, călit. Ø exterior rectificat, suprafețe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lățime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranța lățimii inelului  $\pm 0,1$  mm.

**Descriere tehnică**

Grosime b <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior	22 mm
Ø interior	13 mm
Execuție	lat
Standard	DIN 2084
Tip produs	Inel pentru dorn portfreză