

**Inel pentru dorn portfreză, lat, Ø interior×grosime b1: 40X6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309930 40X6
GTIN	4045197307484
Clasa articolului	37D

**Descriere****Execuție:**

2,0 – 60 mm în lățime. Din oțel de cementare, călit. Ø exterior rectificat, suprafețe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lățime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranța lățimii inelului  $\pm 0,1$  mm.

**Descriere tehnică**

Grosime b <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior	55 mm
Ø interior	40 mm
Execuție	lat
Standard	DIN 2084
Tip produs	Inel pentru dorn portfreză