

Inel pentru dorn portfreză, lat, Ø interior×grosime b1: 40X30mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309930 40X30 |
| GTIN | 4045197307514 |
| Clasa articolului | 37D |

Descriere**Execuție:**

2,0 – 60 mm în lățime. Din oțel de cementare, călit. Ø exterior rectificat, suprafețe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lățime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranța lățimii inelului $\pm 0,1$ mm.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Grosime b ₁ | 30 mm |
| Ø exterior | 55 mm |
| Ø interior | 40 mm |
| Execuție | lat |
| Standard | DIN 2084 |
| Tip produs | Inel pentru dorn portfreză |