

Inel pentru dorn portfreză, lat, Ø interior×grosime b1: 40X2mm**Date comandă**

Numărul de comandă	309930 40X2
GTIN	4045197307446
Clasa articolului	37D

Descriere**Execuție:**

2,0 – 60 mm în lățime. Din oțel de cementare, călit. Ø exterior rectificat, suprafețe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lățime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranța lățimii inelului $\pm 0,1$ mm.

Descriere tehnică

Grosime b ₁	2 mm
Ø exterior	55 mm
Ø interior	40 mm
Execuție	lat
Standard	DIN 2084
Tip produs	Inel pentru dorn portfreză