



**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică de fontă, DIN 702-4, Ø exterior
A: 160 mm**



Date comandă

Numărul de comandă	310100 160
GTIN	4019208025872
Clasa articolului	36R

Descriere

Execuție:

- Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
- Corp din fontă sau oțel.
- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
- Concentricitate ridicată.

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313110 – 313140.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 42 mm

Înălțime fără bacuri H₁: 65 mm

Înălțime cu bacuri H₂: 91 mm

Ø de centrare B: 125 mm

Adâncime de centrare C: 4 mm

Pătrat de cheie K: 10 mm

Descriere tehnică

Greutate	8,2 kg
Pătrat de cheie K	10 mm
Turație maximă	3500 min ⁻¹
Ø exterior A	160 mm
Gaură E	42 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	65 mm
Ø de centrare B	125 mm
Adâncime de centrare C	4 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	91 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Fontă
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 160 mm

314020 160

Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315000 160
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314600 160
Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315200 160
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314000 160
Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314630 160
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314620 160