

**Garant****Portsculă cu prindere pe con, HSK-F 63 scurt, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304306 6
GTIN	4045197584830
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

**GARANT:** Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

Fără filet pentru conducta de răcire.

HSK 40 și 50, Forma A și E se livrează direct de la producător.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	HSK-F 63 scurt

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm

309900 6