

# AEG

## Polizor unghiular, Tip: WS22-230



### Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 077155 WS22-230 |
| GTIN               | 4002395194889   |
| Clasa articolului  | 07A             |

### Descriere

#### Execuție:

**Polizor unghiular 2200 W 230 mm** cu pornire lină și blocaj contra repornirii.

#### Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar.

### Descriere tehnică

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Putere absorbită           | 2200 W                 |
| Vibrație maximă conform EN | 8,7 m/s <sup>2</sup>   |
| Adâncimea maximă de tăiere | 68 mm                  |
| Greutate                   | 5,2 kg                 |
| Ø maxim al discurilor      | 230 mm                 |
| Blocaj contra repornirii   | da                     |
| Denumirea producătorului   | WS22-230E              |
| Alimentare cu energie      | Alimentare la rețea    |
| Turație maximă             | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Tip produs                 | Polizor unghiular      |

