

HOLEX**Bucșă elastică ER, ER 40, Ø nominal de strângere d: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309040 6
GTIN	4045197151681
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama Ø de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	6 mm
Suport	ER 40
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	472 E
Ø exterior D	41 mm
Lungimea totală L	46 mm
Tip produs	Bucșă elastică

