

Garant**Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304270 10
GTIN	4045197288400
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

GARANT: Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, Forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	65 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 10 mm

309900 10