

**Cap de strângere lis, SK 42, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329910 6
GTIN	2050001071019
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Notă:**

**Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

Ø de prindere	6 mm
Duritate	60 HR
Profil	rotund

Gama de prindere	3 - 7,5 mm
Suprafață de prindere	neted
Lungime L	47 mm
Suport	SK 42
Tip produs	Cap de strângere