

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Tarod de mașină 6H, Filet M (×pasul filetului): M6****Date comandă**

Numărul de comandă	082807 M6
GTIN	4250361209789
Clasa articolului	04D

Descriere**Execuție:**

Tarod de mașină din HSS, cu canal drept, con de atac cu 4 fileturi pentru găuri străpunse sau înfundate, cu gaură de centrare adâncită pentru filetare, clasa de toleranță 6H.

Insertii filetate HeliCoil®plus din **oțel inoxidabil** foarte rezistente la uzură, **frecare redusă a filetului** cu toleranțe reduse, **calitate înaltă a suprafeței** precum și **rezistență la coroziune** și **la solicitare termică**. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii și a tensiunii și generează astfel îmbinări prin înșurubare **durabile** de cea mai înaltă calitate **pentru toate sarcinile de regim** (static, dinamic) cu **transmitere ideală a forței**. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părți.

Aplicație:

Pentru **repararea economică a fileturilor deteriorate** sau **uzate** și ca element de construcție pentru **întărirea filetului** la utilizarea unor materiale cu rezistență redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Notă:

Pentru tarozi de mașină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultați Cod 133550 și Cod 138200.

- **Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultați începând cu Cod 486000.**
- **La cerere se pot livra insertii autoblocante, alte dimensiuni și insertii cu filet UNC/UNF.**

Descriere tehnică

Număr de insertii filetate Cod 082800	60
Filet M	M6
Ø găurii de centrare	6,3 mm
Tip produs	Tarod

