

**HAINBUCH****Cap de strângere lis, SK 42, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 17,5mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329910 17,5   |
| GTIN               | 2050001073464 |
| Clasa articolului  | 33H           |

## Descriere

### Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Notă:

**Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

## Descriere tehnică

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ø de prindere         | 17,5 mm |
| Suprafață de prindere | neted   |
| Duritate              | 60 HR   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Profil           | rotund           |
| Gama de prindere | 3 - 7,5 mm       |
| Lungime L        | 42 mm            |
| Execuție         | consolă scurtată |
| Suport           | SK 42            |
| Tip produs       | Cap de strângere |