

**Cap de strângere lis, SK 42, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329910 5
GTIN	2050001071002
Clasa articolului	33H

Descriere**Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø de prindere	5 mm
Suprafață de prindere	neted
Duritate	60 HR

Gama de prindere	3 - 7,5 mm
Profil	rotund
Lungime L	47 mm
Suport	SK 42
Tip produs	Cap de strângere