

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Tarod de mână de schimb 6H, Filet M (xpasul filetului): M8X1****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 082805 M8X1   |
| GTIN               | 4250361208171 |
| Clasa articolului  | 04D           |

**Descriere****Execuție:**

Insertii filetate HeliCoil®plus din **oțel inoxidabil** foarte rezistente la uzură, **frecare redusă a filetului** cu toleranțe reduse, **calitate înaltă a suprafeței** precum și **rezistență la coroziune și la solicitare termică**. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii și a tensiunii și generează astfel îmbinări prin înșurubare **durabile** de cea mai înaltă calitate **pentru toate sarcinile de regim** (static, dinamic) cu **transmitere ideală a forței**. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părți. Tarod manual HSS pentru găuri străpunse.

**Aplicație:**

Pentru **repararea economică a fileturilor deteriorate** sau **uzate** și ca element de construcție pentru **întărirea filetului** la utilizarea unor materiale cu rezistență redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

**Notă:**

Pentru tarozi de mașină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultați Cod 133550 și Cod 138200.

- **Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultați începând cu Cod 486000.**
- **La cerere se pot livra insertii autoblocante, alte dimensiuni și insertii cu filet UNC/UNF.**

**Descriere tehnică**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Număr de insertii filetate Cod 082800 | 30     |
| Filet M                               | M8X1   |
| Ø găurii de centrare                  | 8,3 mm |
| Tip produs                            | Tarod  |

