

**Garant**

**Portscule cu prindere pe con, fixare mixtă, model subțire, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 18mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 304705 18     |
| GTIN               | 4045197289520 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

- **Cu șurub de strângere cu articulație sferică, adecvată pentru sistemul Weldon și Whistle-Notch (suprafață de strângere înclinată 2°).**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și 6535 forma HB + HE.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică și șurub opritor străpuns.

**Accesorii opționale:**

Conductă pentru lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, șuruburi de schimb Cod 309905 Ref. M6 sau M8.

**Descriere tehnică**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ø D <sub>3</sub>             | 28 mm  |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 18 mm  |
| Ø D <sub>2</sub>             | 23 mm  |
| Lungime activă dimensiune A  | 120 mm |
| Ø exterior D                 | 36 mm  |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lungime utilă L <sub>N</sub>        | 89 mm                            |
| Suport                              | HSK-A 63                         |
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-1                      |
| Normă pentru suport                 | DIN 69893                        |
| Forma                               | A                                |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Strategie de așchiere               | HSC                              |
| Tip produs                          | Portsculă cu prindere pe con SK  |

## Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 63

309880 63