



Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 42, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 29,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	329914 29,5
GTIN	2050001073921
Clasa articolului	33H

Descriere

Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø de prindere	29,5 mm
Profil	rotund

Duritate	60 HR
Suprafață de prindere	Canale transversale și longitudinale
Gama de prindere	11 - 42 mm
Lungime L	47 mm
Suport	SK 42
Tip produs	Cap de strângere