



## Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 42, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 18mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329914 18     |
| GTIN               | 2050001071484 |
| Clasa articolului  | 33H           |

### Descriere

#### Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

#### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

#### Notă:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

### Descriere tehnică

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ø de prindere         | 18 mm                                |
| Suprafață de prindere | Canale transversale și longitudinale |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Gama de prindere | 11 - 42 mm       |
| Duritate         | 60 HR            |
| Profil           | rotund           |
| Lungime L        | 47 mm            |
| Suport           | SK 42            |
| Tip produs       | Cap de strângere |