

**Garant****Mandrină pentru bucă elastică ER, HSK-A 100 lung, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	305485 40
GTIN	4045197289735
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 – forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucă elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Pentru bușe elastice tip ER	40
Gama de prindere	3 - 26 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	HSK-A 100 lung

Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

## Accesorii

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 40	309749 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309880 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309890 40
	308992 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308992 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm

309040 22

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm

309040 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308990 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308990 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308990 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308990 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm

308990 18

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40

309610 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

309040 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

309040 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308992 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm

308990 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308990 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm

308990 21

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308990 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm

308990 17

Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm

309320

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40

309680 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308990 13

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

308992 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm

308990 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm

309040 26

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm

308990 23

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm

308992 22

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5