

Garant**Mandrină pentru bucă elastică ER, HSK-A 40, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	305100 16
GTIN	4045197505019
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Nu are șurub de reglare axial.
- Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 – forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Notă:

Fără orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Descriere tehnică

Pentru bucă elastice tip ER	16
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Ø exterior D	28 mm
Suport	HSK-A 40

Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16	309749 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm cu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
	308922 9

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal
de strângere d 9 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308920 5