

**HOLEX****Mandrină de forță, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	305525 32
GTIN	4045197547019
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.
- Protecție cu un strat de acoperire anticoroziv.
- Etanșeitate la praf și la apă.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Forța de strângere până la 900 Nm

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, bușe elastice Cod 309566 – 309570, respectiv Cod 309575 – 309576.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Lungime activă dimensiune A	135 mm
Ø exterior bușă elastică D	66 mm
Forță de strângere până la	900 Nm

Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

## Accesorii

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309570 25
Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 68/75 mm	628400 68/75
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309570 10
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309570 16
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309570 20
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309570 12
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309570 6
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309570 8
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 18 mm	309570 18