

HOLEX**Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 16, Ø nominal de strângere d: 9mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309403 9 |
| GTIN | 4045197666055 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere**Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

HOLEX® Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 9 mm |
| Suport | ER 16 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Concentricitate | ≤ 10 µm |
| Tip | 4031 E |
| Ø exterior D | 16,7 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 27,5 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |