

**Cap de strângere lis, SK 52, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 30,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329920 30,5   |
| GTIN               | 2050001074317 |
| Clasa articolului  | 33H           |

**Descriere****Execuție:**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Notă:**

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ø de prindere    | 30,5 mm    |
| Profil           | rotund     |
| Gama de prindere | 3 - 7,5 mm |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Duritate              | 60 HR            |
| Suprafață de prindere | neted            |
| Lungime L             | 46 mm            |
| Execuție              | consolă scurtată |
| Suport                | SK 52            |
| Tip produs            | Cap de strângere |