

HAINBUCH**Cap de strângere lis, SK 52, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 22,5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	329920 22,5
GTIN	2050001074232
Clasa articolului	33H

Descriere

Execuție:

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø de prindere	22,5 mm
Profil	rotund
Duritate	60 HR

Gama de prindere	3 - 7,5 mm
Suprafață de prindere	neted
Lungime L	46 mm
Execuție	consolă scurtată
Suport	SK 52
Tip produs	Cap de strângere