

**HAINBUCH****Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 52, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 21,5mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	329924 21,5
GTIN	2050001074751
Clasa articolului	33H

## Descriere

### Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Notă:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

## Descriere tehnică

Ø de prindere	21,5 mm
Duritate	60 HR

Suprafață de prindere	Canale transversale și longitudinale
Profil	rotund
Lungime L	46 mm
Suport	SK 52
Tip produs	Cap de strângere