

FAHRION®
FAHREYOND PRESSION**Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 32, Ø nominal de strângere d: 9mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309432 9 |
| GTIN | 2050001704115 |
| Clasa articolului | 34F |

Descriere**Execuție:**

Bucșe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicație:

Pentru filetare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ø nominal de strângere d | 9 mm |
| Suport | ET 32 |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip | 4538 E |
| Ø exterior D | 33 mm |
| Lungimea totală L | 43 mm |

| | |
|-----------------|----------------|
| Separare axială | 10 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |