



Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 52, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 18mm



Date comandă

Numărul de comandă	329924 18
GTIN	2050001072221
Clasa articolului	33H

Descriere

Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø de prindere	18 mm
Profil	rotund

Suprafață de prindere	Canale transversale și longitudinale
Duritate	60 HR
Lungime L	46 mm
Suport	SK 52
Tip produs	Cap de strângere