

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 32, Ø nominal de strângere d: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309432 12
GTIN	2050001704146
Clasa articolului	34F

**Descriere****Execuție:**

Bucșe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

**Aplicație:**

Pentru filetare pe centre de frezare și de strunjire.

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Notă:**

Canal de aşchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	12 mm
Suport	ET 32
Standard	Normă de fabricație
Tip	4538 E
Ø exterior D	33 mm
Lungimea totală L	43 mm

Separare axială

10 mm

Tip produs

Bucșă elastică