



Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 52, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 24mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329924 24 |
| GTIN | 2050001072283 |
| Clasa articolului | 33H |

Descriere

Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

| | |
|---------------|-------|
| Ø de prindere | 24 mm |
| Duritate | 60 HR |

| Suprafață de prindere | Canale transversale și longitudinale |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Profil | rotund |
| Lungime L | 46 mm |
| Suport | SK 52 |
| Tip produs | Cap de strângere |