

**HAINBUCH****Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 52, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 24,5mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329924 24,5   |
| GTIN               | 2050001074782 |
| Clasa articolului  | 33H           |

## Descriere

### Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Notă:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

## Descriere tehnică

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ø de prindere         | 24,5 mm                              |
| Suprafață de prindere | Canale transversale și longitudinale |

|            |                  |
|------------|------------------|
| Duritate   | 60 HR            |
| Profil     | rotund           |
| Lungime L  | 46 mm            |
| Suport     | SK 52            |
| Tip produs | Cap de strângere |