

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 210****Date comandă**

Numărul de comandă	313700 210
GTIN	4019208193670
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Canale și dantură **frezate fin, nebrunate.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Pentru filet DIN 912	M12
Înălțime H	45 mm
Distanță orificii a	24 mm
Lățimea canalului D	14 mm
Lungime L	95 mm
Lățime B	35 mm

Pentru universal tip	210 mm
Distanță între găuri L	25 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung