

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 160****Date comandă**

Numărul de comandă	313400 160
GTIN	4019208193373
Clasa articolului	33R

**Descriere****Execuție:**

Canale și dantură **frezate fin, nebrunate.**

**Material:**

Produs de calitate din 16MnCr5.

**Adaptat pentru:**

**Universale** de la firma Schunk, Röhme și alte mărci de universale de mare putere.

**Accesorii opționale:**

Piulițe Cod 313505 – 313605.

**Notă:**

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

**Descriere tehnică**

Înălțime H	53 mm
Lățime B	36 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Pentru universal tip	160 mm
Distanță orificii a	12 mm
Lățimea canalului D	17 mm

Lungime L	67 mm
Distanță între găuri L	19 mm
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung