

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 200****Date comandă**

Numărul de comandă	313450 200
GTIN	4019208193458
Clasa articolului	33R

**Descriere****Execuție:**

Canale și dantură **frezate fin, nebrunate.**

Teșit pentru Ø de prindere mici.

**Material:**

Produs de calitate din 16MnCr5.

**Adaptat pentru:**

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

**Accesorii opționale:**

Piulițe Cod 313505 – 313605.

**Notă:**

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

**Descriere tehnică**

Lungime L	98 mm
Lățime B	35 mm
Pentru universal tip	200 mm
Înălțime H	40 mm
Distanță orificii a	15 mm
Distanță între găuri L	22 mm

Lățimea canalului D	17 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung