

**Piuliță T îmbunătățită, Lățimea canalului D: 21 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	313570 21
GTIN	4019208193649
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Rectificate cu mare precizie și îmbunătățite.

Adaptat pentru:

Toate **universalele de mare putere marca** Schunk, Forkardt, Röhmm și SMW (cu dantură ascuțită).

Adaptat pentru:

Röhmm: KFD 250-315, KFH 250-315

Livrare:

Inclusiv șuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piulițe se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Moment de strângere maxim	150 Nm
Înălțime H	25,5 mm
Lățimea canalului D	21 mm
Filet G	M16

Înălțime H	11 mm
Tip produs	Piuliță T