

Garant
Portscule cu reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-F 63, MK interior: 4

Date comandă

Numărul de comandă	306935 4
GTIN	4045197587930
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- Conul exterior și conul interior sunt rectificat cu precizie.
- Cu gaură Balluffchip.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 160 mm

Ø exterior D: 48 mm

Descriere tehnică

Con Morse interior	4
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	48 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 8 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Adaptor portsculă