

Garant**Portscule cu reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-A 100, MK interior: 2****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 306970 2 |
| GTIN | 4045197290564 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Conul exterior și conul interior sunt rectificat cu precizie.**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 120 mm

Ø exterior D: 32 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Con Morse interior | 2 |
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm |
| Ø exterior D | 32 mm |
| Suport | HSK-A 100 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Forma | A |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 8 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Adaptor portsculă |