



## Piuliță pentru bucușă elastică tip ER, Pentru ER: 16



### Date comandă

Numărul de comandă	309580 16
GTIN	4045197151940
Clasa articolului	32Z

### Descriere

**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității.

**Hexagonale**, deschiderea cheii SW 25.

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Accesorii opționale:**

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

### Descriere tehnică

Filet	M22×1,5
Lungimea totală L	18 mm
Moment maxim de strângere	80 Nm
Pentru ER	16 mm

Ø exterior D	28 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Piuliță de strângere

---

## Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
---	-----------