



## Piuliță pentru bucă elastică tip ER, Pentru ER: 32



### Date comandă

Numărul de comandă	309580 32
GTIN	4045197151964
Clasa articolului	32Z

### Descriere

**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității.

**Cu canale.****Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Accesorii opționale:**

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

### Descriere tehnică

Filet	M40×1,5
Moment maxim de strângere	180 Nm
Pentru ER	32 mm
Lungimea totală L	23 mm

Ø exterior D	50 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Piuliță de strângere

## Accesorii

Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 32	309700 32
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32