

**Garant****Piuliță pentru bucă elastică tip ER High Speed, Pentru ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	309610 32
GTIN	4045197291998
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță acoperită pentru: reducerea forței de frecare și **forță de strângere mărită** precum și rezistență mare la coroziune și la uzură. **Cu canale.**

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Accesorii opționale:**

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

**Descriere tehnică**

Pentru ER	32 mm
Filet	M40×1,5
Lungimea totală L	23 mm

Moment maxim de strângere	180 Nm
Ø exterior D	50 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Piuliță de strângere

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 32	309700 32