

Garant**Piuliță pentru bucă elastică tip ER High Speed, Pentru ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	309610 40
GTIN	4045197292100
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță acoperită pentru: reducerea forței de frecare și **forță de strângere mărită** precum și rezistență mare la coroziune și la uzură. **Cu canale.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Pentru ER	40 mm
Filet	M50×1,5
Lungimea totală L	26 mm

Moment maxim de strângere	240 Nm
Ø exterior D	63 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40