

HAINBUCH**Cap de strângere lis, SK 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 56mm**

Date comandă

Numărul de comandă	329930 56
GTIN	2050001075819
Clasa articolului	33H

Descriere

Execuție:

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø de prindere	56 mm
Duritate	60 HR
Suprafață de prindere	neted

Profil	rotund
Lungime L	53 mm
Execuție	consolă scurtată
Suport	SK 65
Tip produs	Cap de strângere