

**HAINBUCH****Cap de strângere lis, SK 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 64,5mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	329930 64,5
GTIN	2050001075987
Clasa articolului	33H

## Descriere

### Execuție:

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Notă:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

## Descriere tehnică

Ø de prindere	64,5 mm
Duritate	60 HR
Suprafață de prindere	neted

Profil	rotund
Lungime L	53 mm
Execuție	consolă scurtată
Suport	SK 65
Tip produs	Cap de strângere