

**Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314400 250
GTIN	4019208034553
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Suprafață de așezare **frezată fin, nebrunată.**

Aplicație:

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

- În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
- Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificade în universal prin rotire plană și concentrică.

Descriere tehnică

Lungime L	103 mm
Distanță între găuri L	53,95 mm
Lungimea punții A	19,02 mm
Pentru universal tip	250 mm
Înălțime H	53 mm
Lățimea canalului D	12,72 mm

Recomandat pentru codul de culoare

Universal Röhlm cu
spirală plană și bacuri

Tip produs

Bacuri pentru universal
cu spirală plană