

**Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 315mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314400 315
GTIN	4019208034560
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Suprafață de așezare **frezată fin, nebrunată.**

Aplicație:

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

- În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
- Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificade în universal prin rotire plană și concentrică.

Descriere tehnică

Pentru universal tip	315 mm
Distanță între găuri L	63,5 mm
Lungimea punții A	19,02 mm
Lungime L	120 mm
Lățimea canalului D	12,72 mm
Înălțime H	58 mm

Recomandat pentru codul de culoare	Universal Röhlm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal cu spirală plană